

スーパーフラット ベース CM

製品コード No.381-001

容 量 0.5L

計量しやすい！ 調色精度 UP！

1. 特徴

- ①調色用原色として使用します。
 - ・すかしの白さを出します。
 - ・アルミ粒子を粗くします。
 - ・正面を黒くします。
- ②各種ウレタン塗料に使用できます。
- ③「Van-Van プラスチックアジテーターカバー 0.5L 用」装着可能のため、簡単に攪拌でき、調色の際計量が容易です。

2. 使用方法

スーパーフラットベース CMは調色用原色として使用します。

	スーパーフラットベースCM
用 途	調色用原色として使用
適 用 塗 料	PG2K、PG80、PGフリート
使 用 方 法	ABI総合複製版やオートカラー等、関西ペイント作成の塗色配合中における「001 スーパーフラットベース」と同量の配合で使用ください。

3. 塗装上の注意事項

- ①十分攪拌してから使用してください。
- ②レタンPG2K・レタンPG80・PGフリートのカタログに準じてください。

4. 関連商品

たのしいパートナーアジテーターカバー

特徴

- ①塗料のかきまぜが完全にできます。
- ②注入量が加減できるので計量作業が容易で、しかも正確さは抜群です。
- ③密閉されているので塗料は永く保管でき、ムダがなくなります。

製品コードNo.	製 品 名
782-209	Van-Van プラスチックアジテーターカバー 0.5L用

【製品取扱上の注意事項】

●引火性の液体である。●有機溶剤中毒の恐れがある。●健康に有害な物質を含んでいる。
吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ、その他の健康障害を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。詳細な内容が必要ときには、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

1. 火気のあるところでは使用しないでください。
2. 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
3. 塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
4. 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護めがね、保護手袋、更に頭巾、長袖の作業衣、えり巻きタオル等を着用してください。
5. こぼれたときには、砂等を散布した後、布類(ウエス)で拭き取ってください。塗料の付いた布類や塗料かす、スプレーダスト等は、必ず水に浸して処理してください。
6. 取扱い後は、洗顔、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分に行ってください。
7. 皮膚に付着したときには、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷が生じたときには、医師の診察を受けてください。
8. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
9. 蒸気やガスを吸って不快なときには、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
10. 火災時には、炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
11. 完全にふたをし、一定の場所を定めて、子供の手の届かないところに保管してください。
12. 捨てるときは、産業廃棄物として処理してください。
13. 本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用しないでください。



関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪 TEL(06)6203-7953 FAX(06)6203-7549

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

(23年04月PKO) カタログNo.122